

➤ MOTORI ENDODONTICI

Prodotto	C-SMART I +	C-SMART MINI 2	CANALPRO CL	CANALPRO CL2	
Produttore	Foshan Coxo Medical Instruments CO. LTD.	Foshan Coxo Medical Instruments CO. LTD.	Coltene Whaledent Inc.	Coltene Whaledent Inc.	
Distributore/Importatore	De Giorgi	De Giorgi	•	•	
Dettagli	Con rilevatore apicale incluso	Micromotore cordless	Micromotore cordless ricaricabile	Micromotore cordless ricaricabile	
Tipologia motore	A spazzole	Brushless	•	•	
Numero di giri (min e max – rpm)	125-625	125-625	140-550	120-2.000	
Torque max regolabile (Ncm)	0.3-5.2	0.6-3.9	3	3	
N. di Programmi presenti	9	9	5	6	
Programmi impostabili	Si	Si	Si	Si	
Movimento motore	Rotante reciprocante	Rotante reciprocante	Rotante continuo	Rotante continuo	
Rilevatore apicale integrato	Si	No	No	No	
Dotato di luce	No	No	No	No	
Cordless	No	Si	Si	Si	
Tipo di Tastiera e di display	Tastiera soft touch, display LCD a colori	Tastiera keyboard, display LCD	Pannello comandi LCD	Pannello comandi LCD	
Info sul contrangolo utilizzato	Contrangolo 1:1 integrato	Mini contrangolo 1:1 integrato	Testina molto piccola, ruotabile in 6 posizioni, autoclavabile a 135°C, riduz. 16:1	Contrangolo con riduzione 16:1	
Peso del contrangolo (gr)	40	20	•	•	
Peso del micromotore (gr)	200	100	•	150	
Autostop	Si	Si	Si	Si	
Da utilizzare con manipolo/contrangolo separabile	No	No	Si	Si	
Pedale di attivazione motore	Si	No	No	No	
Autoreverse	Si	Si	Si	Si	
Manipolo/contrangolo incluso nel set	Si	Si	Si	Si	
Peso totale apparato (gr)	1.800	700	•	•	
Dimensioni unità di controllo (mm)	120x140x80	•	•	•	
Paese di produzione	Cina	Cina	Giappone	Korea	
Garanzia (anni)	1	1	2	2	
Prezzo di listino *	Euro 935,00	Euro 1.080,00	Non fornito	Non fornito	
Info azienda	Numero verde 800100793 www.degiorgi.it	Numero verde 800100793 www.degiorgi.it	Tel. 0362.626732 www.coltene.com	Tel. 0362.626732 www.coltene.com	

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	ELEMENTS MOTOR	ENDO EST MINI MOTOR RL	END025	ENDOMATE DT	ENDOPILLOT
	SDS Kerr - USA	CJSC Geosoft Dent	Aseptico Inc.	NSK	Schhlumbohm
	•	Dental World	Sweden&Martina	Dentalica	Komet Italia srl
	Sistema esclusivo che offre i vantaggi della tecnica rotante e della tecnica reciprocante in modo completamente automatico	Cordless programmabile a led con rilevatore apicale	Parametri programmabili in base alle esigenze cliniche, design compatto, semplicità operativa	Adatto a tutti gli strumenti NiTi, controllo del torque, testina orientabile	Con localizzatore apicale integrato
	Ad induzione con funzione di autocalibrazione del torque	Indicato per tutte le tecniche	Brushless autoclavabile	•	A controllo di torque e nr di giri
	200-20000 max (1:1)	200-600	50-5.000	100-13.000	200-1.000
	8+Max	1.6-3.5	23-750	7	5
	9	10	5	9	45
	Si	Si	Si	Si	Si
	Rotante continuo, reciprocante, esclusivo movimento autoadattante	Rotante continuo, reciprocante	Rotante continuo	Rotante continuo	Rotante continuo, reciprocante, twist a raggiungimento torque
	No	Si	No	No	Si
	No	Si	No	No	No
	No	Si	No	No	Si
	Digitale, display LCD ad elevato contrasto	Digitale	Display LCD	Ampio display LCD	Touch screen
	Push, riduzione 8:1, testina micro	Mini testina 1:1 ruotabile a 360° ed estraibile	•	Manipolo leggero con interruttore on/off, testine disponibili: 20:1, 4:1, 1:1	Contrangolo blu 1:1
	47	•	•	92 (manipolo + cordone)	50
	96	135 (tutto l'apparecchio)	•	456	1.150 compreso supporto e unità centrale
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	No
	Si	No	Si	No	No
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	No	Si	Si
	1.033	135±10	•	550 ca.	1.150
	172x126x140	196x32x23	90x130x180	92x148x124	185x165x195
	USA	Russia	USA	Giappone	Germania
	2	2	2	1	1
	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Euro 2.590,00
	Tel. 800 16 55 52 www.kerrdental.it	Tel. 080.3381004 www.dental-world.it	Tel. 049.9124300 www.sweden-martina.com	www.dentalica.com	Tel. 02.67076654 www.komet.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrigere. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ MOTORI ENDODONTICI

						
Prodotto	ENDY 6200	ENDY NT2	ENTRAN EB-300 W&H	IOPTIMA	MICROMOTORE ENDO-EZE GENIUS	
Produttore	Ionyx	Ionyx	W&H Dentalweb Burmoos GMBH	Bien-Air Dental SA	Satelec Acteon Group	
Distributore/Importatore	Marco Polo Dental Store	Marco Polo Dental Store	W&H Italia	•	Ultradent	
Dettagli	Micromotore con rilevatore apicale integrato per trattamenti canalari	Portatile con fibra ottica led	Unità endodontica senza fili	Sistema per riunito per endodonzia e conservativa	"Open", utilizzabile con quasi tutti i manipoli e strumenti disponibili in commercio	
Tipologia motore	Brushless	Brushless	A spazzole	Brushless	Unità elettronica con funzione di motore rotante e reciprocante	
Numero di giri (min e max – rpm)	100-500	250-1.200	300	100-40.000	100-10.000	
Torque max regolabile (Ncm)	4	0.5-3.5	4	3.5	10	
N. di Programmi presenti	12	10	5	•	10	
Programmi impostabili	Si	Si	5	Si	Si	
Movimento motore	Rotante continuo	Rotante continuo	Auto Reverse e Auto Forward	Rotante continuo	Rotante reciprocante	
Rilevatore apicale integrato	Si	No	No	No	No	
Dotato di luce	No	Si	No	Si	No	
Cordless	No	Si	Si	No	No	
Tipo di Tastiera e di display	Pannello comandi Soft Touch	Pannello comandi Soft Touch a Led	Tastiera standard e display LCD	Touchscreen	•	
Info sul contrangolo utilizzato	Contrangolo dedicato in peek completamente isolato	Contrangolo 1:1 NSK	EB-16 16:1	•	Fornito: 8:1, testina piccola; compatibile con tutti gli altri manipoli	
Peso del contrangolo (gr)	25	35	35	•	•	
Peso del micromotore (gr)	425	135	85	90	•	
Autostop	Si	Si	Si	No	Si	
Da utilizzare con manipolo/contrangolo separabile	No	No	Si	Si	Si	
Pedale di attivazione motore	No	No	No	Si	Si	
Autoreverse	Si	Si	Si	Si	Si	
Manipolo/contrangolo incluso nel set	Si	Si	Si	No	Si	
Peso totale apparato (gr)	450	170	565 kg	400	•	
Dimensioni unità di controllo (mm)	970x1860x80	270x1990x230	140x28x26	125x145x75	170x72x130	
Paese di produzione	Francia	Francia	Austria	Svizzera	Francia	
Garanzia (anni)	1	1 anno	24	2 comando	Motore 1, Contrangolo 2	
Prezzo di listino	Euro 1.659,00	Euro 899,00	Euro 1.305,00	Non fornito	Euro 1.990,00	
Info azienda	Tel. 0924200399 www.ionyx.eu www.maropolodentalstore.it	Tel. 0924200399 www.ionyx.eu www.maropolodentalstore.it	Tel. 035.66639 11 www.wh.com/it_italy	Tel. 02.58321251 www.bienair.com www.bienair-iptima.com	Numero Verde 800 830 715 www.ultradent.com/it	

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	MINIENDOS	MM.CONTROL	VDW.CONNECT DRIVE	X-SMART	X-SMART PLUS
	Mariotti&C	Micro-mega	VDW GmbH	Dentsply Maillefer	Dentsply Maillefer
	•	Dentalica	Dentsply Sirona	Simit Dental	Simit Dental
	Regolazione velocità e torque in maniera separata, ampio display, torque massimo a 4 livelli	Controllo del torque e della velocità, rilevatore apicale integrato, contrangolo in peek resistente agli shock	•	Con c.lo 16:1, interruttore ON/OFF, batteria ricaricabile	Con c.lo 6:1, interruttore ON/OFF sul manipolo, batteria ricaricabile
	Brushless	Rilevatore apicale integrato	Motore endodontico cordless per strumentazione meccanica dei canali radicolari a rotazione continua e alternata	Motore a movimento continuo	Motore a movimento continuo e reciprocante
	80-800 (16:1)	100-500	200-850 in modalità rotante	120-800	250-1.200
	45-130 mNm	0.5-4	0.5-5	0.6-5.2	0.6-4 regolabile
	4	12	2	Vari	Vari
	Si	Si	Si	Si	Si
	Rotante continuo, reciprocante, forward, reverse, autoreverse	Rotante continuo	Rotante continuo, reciprocante	Rotante continuo	Rotante continuo, reciprocante
	No	Si	No	No	No
	No	No	No	No	No
	No	No	Si	No	No
	Tastiera meccanica e display LCD	Display integrato, interfaccia intuitiva	Pulsanti sul manipolo per interfaccia comandi e funzioni su applicazione iOS	Pannello di comando configurato facilmente igienizzabile, display LCD	Navigazione "Click&Go" e tasto di comando per ogni funzione; ampio display
	16:1 (codice Mariotti: E16)	Contrangolo in peek	Sirona 6:1	16:1 con testina miniature regolabile in 6 posizioni	Contrangolo 6:1 con testina miniature regolabile in 6 posizioni
	60	25	180	35	35
	50	425	•	92 compreso il cordone	92 compreso il cordone
	Si	No	Si	Si	Si
	Si	No	Si	Si	Si
	Si	No	No	Si optional	Si optional
	Si	Si	Si	Si	Si
	No	Si	Si	Si	Si
	2.000	450	•	456	456
	200x140x100	97x186x80	206x24,6x24,8	98x152x139	98x152x139
	Italia	Francia	Germania	Giappone	Giappone
	2	1 anno	3	2	Motore 2, contrangolo 1
	Euro 500,00	Non fornito	Non fornito	Non fornito	Non fornito
	Tel. 0543474105 www.mariotti-italy.com	www.dentalica.com	Numero verde 800 310 333 www.dentsply.com	www.dentsplymaillefer.com Dati forniti da Simit Dental Tel. 0376.267811 www.simitdental.it	www.dentsplymaillefer.com Dati forniti da Simit Dental Tel. 0376.267811 www.simitdental.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimozioni in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrigere. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corregge. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA